

Ficha Técnica para Acondicionadores Electrónicos de Línea Trifásicos

Nuestros Acondicionadores Electrónicos cuentan con:

DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA por Alto y Bajo Voltaje: +/- 20% del voltaje nominal

SELECTOR
(Para escoger método de reconexión Manual / Automático)

TIMER (Temporizador de Arranque)
Para retardo en el reencendido automático después de un apagón, con dos tiempos elegibles: 5 segundos o 5 minutos.
Estándar: 5 segundos.

FILTRO DE RUIDO ELÉCTRICO
(Frecuencia de corte: 4 kHz)

AUTOTRANSFORMADOR Multiprimario VOGAR

Protección a los Transformadores de Regulación a través de **Térmico Bimetálico**



DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

Tipo de Corriente Eléctrica:
CA Senoidal grado computadora

Sistema Eléctrico: Estrella (Y)

Tensión Nominal:
120/208 ó 127/220 VCA RMS
3 Fases + Neutro + TF

Frecuencia: 60 Hz +/- 2%

Tensión de Entrada:
+/- 15%, en LAN-324 a LAN-360.
+/- 10%, en LAN-380 y LAN-3100.

Tensión de Salida:
+/- 3% del nominal en todos de LAN-324 a LAN-3100

Tiempo de Respuesta:
0.5 ciclos

Eficiencia: 99%

Distorsión Armónica:
Menor al 1% THD

Supresión de Picos de Voltaje:
4000 a 100 Vp, Sistema ICV

Calor generado:
2 Btu x kVA aprox.

Factor de Potencia: 99%

Capacidad de Sobrecarga:
-Para 10 segundos: 200%
-Para 1 minuto: 100%

Temp. ambiente de operación:
-de 0 a 50°C

Aislamiento Dieléctrico del Gabinete:
-2000 Vrms, mínimo

Ruido Audible:
-Menor a 10 db a 1m de distancia

Pintura del Gabinete:
-Pintura electrostática en polvo color BEIGE

Tipo de Gabinete:
-NEMA 1

MODELO	Capacidad kVA	AMP X FASE	Calibre AWG**	PESO APROX KGS
LAN-324	24	64	6	125
LAN-330	30	80	4	137
LAN-345	45	120	2	170
LAN-360	60	160	1/0	166
LAN-380*	80	213	3/0	185
LAN-3100*	100	266	4/0	211

DIMENSIONES

GABINETE
G-8

ALTURA (H)

100 cm

ANCHO (A)

41 cm

FONDO (F)

74 cm



RECUERDE.

Nunca sobrepase la capacidad indicada para garantizar el óptimo desempeño de su Acondicionador de Línea VOGAR



* Rango de Regulación:

+/- 15% de entrada, +/-3% de salida de LAN-324 a LAN-360
+/- 10% de entrada, +/-3% de salida en LAN-380 y LAN-3100

**Calibre mínimo recomendado para una temperatura máxima del conductor de 90°C y ambiente 30°C.

Forma de CONEXIÓN

Tablilla de Conexiones ubicada en el interior del gabinete



Dirección: Av. Valle de Santiago N° 27 Col Valle de Aragón 1° Secc Nezahualcoyotl Edo de Mex C.P. 57100

Telefonos: (55) 50620700 (55) 57120939/ 57120329

Tienda: www.tiendaisso9000.com